


## Geberit Sigma01 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

### Eigenschaften

- Betätigung von vorne

### Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen

- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

### Technische Daten

Betätigungskraft | < 20 N

- 2 Drückerstangen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B	H	T	VE1	VE2	VE3	VE4
115.770.11.5	weiß	Kunststoff	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.	180 St.	360 St.
115.770.21.5	hochglanz-verchromt	Kunststoff	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.	180 St.	360 St.
115.770.DT.5	edelmessing galvanisiert	Kunststoff	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.		
115.770.DW.5	schwarz	Kunststoff	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.		
115.770.KA.5	Platte: hochglanz-verchromt Tasten: mattverchromt	Kunststoff	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.		
115.770.LA.5	Platte: weiß Taste Vollmenge: gelb Taste Teilmenge: grün	Kunststoff	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	1 St.			
115.770.LB.5	Platte: weiß Taste Vollmenge: blau Taste Teilmenge: rot	Kunststoff	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	1 St.			
115.770.JQ.5	chrom matt / easy-to-clean-beschichtet	Kunststoff	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	1 St.	10 St.		

### Zubehör

- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm
- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen



- Kundenindividuelles Programm für Betätigungsplatten siehe Anhang oder [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen)
- Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega